


Inductieve sensor

IOW2010-ARKG/UP/T/40CM PVC US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 montagegaten M4 versterkt



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP/NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact
Schakelafstand [mm]	10
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	26 x 26 x 26

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP/NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	4,5
Minimale belastingsstroom [mA]	2
Max. ruststroom [mA]	0,6
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	50
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend



Inductieve sensor

IOW2010-ARKG/UP/T/40CM PVC US

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik	
--------	--

Schakelafstand	[mm]	10
Reële schakelafstand (Sr)	[mm]	$10 \pm 10 \%$
Werkafstand	[mm]	0...8,1

Nauwkeurigheid / afwijkingen	
------------------------------	--

Correctiefactor	staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2	
Hysteres	[% van Sr]	1...15
Schakelpunt drift	[% van Sr]	-10...10

Omgevingsvariabelen	
---------------------	--

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen		
----------------------	--	--

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen	
---------------------------	--

Behuizing		rechthoekig
Inbouwwijze		bondig inbouwbaar
Afmetingen	[mm]	26 x 26 x 26
Materialen		PTFE

Aanwijzen / bedienelementen		
-----------------------------	--	--

Weergave	schakelstatus	1 x LED, rood
----------	---------------	---------------

Opmerkingen	
-------------	--

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - stekker	
-----------------------------------	--

Kabel: 0,15 m, PVC

Connector: 1 x M12; codering: A



IO9920



Inductieve sensor

IOW2010-ARKG/UP/T/40CM PVC US

Aansluiting

