


Cilindersensor voor trekstangcilinder

IQ5002

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: MK5023

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Actief vlak

Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 2
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	5

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,3
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Aanspreekgevoeligheid [mT]	2...35
----------------------------	--------



Cilindersensor voor trekstangcilinder

IQ5002

Passeersnelheid	[m/s]	< 10
-----------------	-------	------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis	[mm]	1
------------	------	---

Reproduceerbaarheid	[mm]	0,1
---------------------	------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Toelatingen / testen

Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------	--	--------------------------------

Mechanische eigenschappen

Cilinderbouwvorm		Pneumatische cilinder
------------------	--	-----------------------

Materialen		kunststof
------------	--	-----------

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, rood
----------	---------------	---------------


Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC

Aansluiting



	Aderkleuren :
BK =	zwart
BN =	bruin
BU =	blauw