




Hellingssensor

INC-M1M360C-1-KG/US-V



Producteigenschappen		
Meetprincipe		MEMS capacitief; (Versnellingsensor ; Gyroscop)
Aantal meetassen		1; (Z)
Communicatie interface		CAN
Inclinatiemeting		
Hoekgebied	[°]	0...360
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		dynamisch
Applicatie		hoog nauwkeurig in dynamische applicaties
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	9...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 65; (9 ... 30 V DC)
Min. isolatieweerstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Ompoolbeveiligd		ja
Meet- / instelbereik		
Meetprincipe		MEMS capacitief; (Versnellingsensor ; Gyroscop)
Aantal meetassen		1; (Z)



Hellingssensor

INC-M1M360C-1-KG/US-V

Inclinatiemeting		
Hoekgebied	[°]	0...360
Meetbereik acceleratie	[g]	± 4
Meetbereik voor toerental	[°/s]	± 500
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteres	[°]	≤ ± 0,05
Herhaalnauwkeurigheid	[°]	± 0,05
Resolutie	[°]	0,01; (parametreerbaar)
Temperatuurcoëfficiënt	[1/K]	≤ ± 0,008°
Dynamische meting		
Nauwkeurigheid	[°]	± 0,5
Statische meting		
Nauwkeurigheid	[°]	± 0,3
Interfaces		
Communicatie interface		CAN
Aantal CAN-interfaces		1
Afsluitweerstand		ja; (intern ; parametreerbaar)
CAN		
Protocol		CANopen
Fabrieksinstellingen		Baud rate: 125 kBit/s
		Node-ID: 10
Versie		CiA DS301 V4.2.0; DSP-410 V2.0.0; CiA 306 V1.3.0
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen		
EMC		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-4
Schokbestendigheid		DIN EN 60068-2-27
Trillingsbestendigheid		DIN EN 60068-2-6
MTTF	[jaren]	260
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	197,5
Afmetingen	[mm]	27 x 59 x 105,3
Materialen		behuizing: spuitgietaluminium zwart; gietmassa: Polyurethaanhars
Oriëntatie montage		verticaal
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Preoperationele mode	1 x LED, groen
	Operationele mode	1 x LED, groen knippert
	fout	1 x LED, rood
Toebehoren		
Leveringsomvang		Beschermkap: 1



Hellingssensor


INC-M1M360C-1-KG/US-V

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - CAN-In


Connector: 1 x M12; codering: A



1	CAN Afscherming
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

Diagrammen en curves

Mess- und Montagerichtung



vertikale Einbaulage / Rotation um Z-Achse