


KG5065



Capacitieve sensor

KG-3120NFAKGP2T/US



- 1 LED ring
- 2 programmeerknoppen



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP/NPN; (automatische detectie PNP/NPN;; bij toepassing van ohmse belastingen < 20 kΩ)
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm]	12
Communicatie interface	IO-Link
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 87

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	< 20
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Meetprincipe	capacitief

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP/NPN; (automatische detectie PNP/NPN;; bij toepassing van ohmse belastingen < 20 kΩ)
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	10
Kortsluitvast	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Schakelafstand [mm]	12
---------------------	----

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis [% van Sr]	1...15
-----------------------	--------

KG5065



Capacitieve sensor

KG-3120NFAKGP2T/US

Schakelpunt drift	[% van Sr]	-20...20
-------------------	------------	----------

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM1 (4,8 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9 CDV	
Profiel	Smart Sensor	
SIO-Mode	ja	
Min. procescyclustijd	[ms]	101
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	387

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	temperatuur van het actieve sensorvlak: -25...110 °C	
Beschermklasse	IP 65; IP 67	

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	3 V
	EN 55011	klasse B
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / 1 mm amplitude, oscillatieduur 5 min., 30 min. in iedere richting bij resonantie of 55 Hz
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6 schokken / 11 ms halve sinus (x,y,z)
MTTF	[jaren]	566

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	31,5
Behuizing	cilindrisch schroefdraad	
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen	
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 87
Schroefdraadtype	M18 x 1	
Materialen	behuizing: PBT; drukknoppen: TPE-U; LED-venster: PC	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Teach-functie	ja	
Elektronische vergrendeling	ja	

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2	
-----------------	-----------------------	--

Opmerkingen



Verpakkingseenheid	1 stuk	
--------------------	--------	--

Capacitieve sensor

KG-3120NFAKGP2T/US

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A



4: OUT / IO-Link
 automatische detectie PNP/NPN
 bij toepassing van ohmse belastingen < 20 kΩ