


KG5067



Capacitieve sensor

KG-3080NFAKGS2T



- 1 LED ring
2 programmeerknoppen



Producteigenschappen	
Elektrische uitvoering	PNP/NPN; (automatische detectie PNP/NPN)
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm]	8
Communicatie interface	IO-Link
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 77
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	< 20
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Meetprincipe	capacitief
Uitgangen	
Elektrische uitvoering	PNP/NPN; (automatische detectie PNP/NPN)
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	10
Kortsluitvast	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja
Bereik	
Schakelafstand [mm]	8
Nauwkeurigheid / afwijkingen	
Hysteresis [% van Sr]	1...15
Schakelpunt drift [% van Sr]	-20...20
Interfaces	
Communicatie interface	IO-Link

KG5067



Capacitieve sensor

KG-3080NFAKGS2T

Type overdracht	COM1 (4,8 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9 CDV	
Profiel	Smart Sensor	
SIO-Mode	ja	
Min. procescyclustijd [ms]	101	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard default	DeviceID 387

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80	
Beschermklasse	IP 65; IP 67	

Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	3 V
	EN 55011	klasse B
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6 Fc	(10...55 Hz) / 1 mm amplitude, oscillatieduur 5 min., 30 min. in iedere richting bij resonantie of 55 Hz
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27 Ea	30 g 6 schokken / 11 ms halve sinus (x,y,z)
MTTF [jaren]	560	

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	96,5	
Behuizing	cilindrisch schroefdraad	
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen	
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 77	
Schroefdraadtype	M18 x 1	
Materialen	behuizing: PP wit; Afdichting: TPE-U; drukknoppen: TPE-U	

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Teach-functie	ja	
Elektronische vergrendeling	ja	

Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2	

Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

KG5067





Capacitieve sensor

KG-3080NFAKGS2T

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PVC, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Aansluiting



BK: OUT / IO-Link
automatische detectie PNP/NPN
bij toepassing van ohmse belastingen < 20 kΩ
Aderkleuren :

BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw