




Capacitieve sensor

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: KQ5002

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Actief vlak
- 2 Teach-In element



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	verbreekcontact
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	72 x 36 x 10

Toepassingsgebied

Montage	detectie door een tankwand
Media	droge stortgoederen; vloeistoffen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	< 30
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	nee

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	0,2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	50
Schakelfrequentie DC [Hz]	5
Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee


KN5108



Capacitieve sensor

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Bereik		
Schakelafstand instelbaar		ja
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	72 x 36 x 10
Materialen		PBT; PC
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Toebehoren		
Leveringsomvang		schroevendraaier: 1
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,5 m, PUR		
Aansluiting		



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw

Connector: 1 x AMP