


KT5050



Capacitieve handsensor

KTRSH-KGRBPKG/2M



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Toepassingsgebied

Weringsprincipe	statisch
Applicatie	gereduceerde gevoeligheid

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	500

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Reactietijden

Reactietijd [ms]	35
------------------	----


KT5050



Capacitieve handsensor

KTRSH-KGRBPKG/2M

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	142
Afmetingen	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materialen		Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV transparant; behuizing: PC/ABS zwart
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, rood
	in bedrijf	8 x LED, groen
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		Afdekring in verschillende kleuren
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR		
Aansluiting		



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw