


Capacitieve sensor

KNM30NUAFBOW/SL

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Uitgangsfunctie		maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand	[mm]	schakelafstand programmeerbaar
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen		Optische instelhulp
Montage		detectie door niet-metalen tankwand
Media		droge stortgoederen; vloeistoffen
Mediumtemperatuur	[°C]	-25...100

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	30...250 AC
Beschermklasse		I

Uitgangen

Uitgangsfunctie		maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang AC	[V]	10
Minimale belastingsstroom	[mA]	5
Max. ruststroom	[mA]	2,5 (250 V) / 1,7 (110 V)
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang	[mA]	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC	[Hz]	5

Bereik


Schakelafstand	[mm]	schakelafstand programmeerbaar
Schakelafstand instelbaar		ja



Capacitieve sensor

KNM30NUAFBOW/SL

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	M30 x 1,5 / L = 105
Schroefdraadtype		M30 x 1,5
Materialen		messing Optalloy-gecoat; PBT; PPS
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	niet gedefinieerd bereik	1 x LED, rood
	Programmering	1 x LED, groen
Optische instelhulp		ja
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,5 mm ²		
Aansluiting		



CAL = Programmeeringang
 Aderkleuren :
 BK = zwart
 BN = bruin
 BU = blauw
 GN/YE = groen / geel