


Capacitieve sensor

KNQ01NUKFNG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



- 1 Actief vlak
2 Teach-In element



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Schakelafstand [mm]	schakelafstand programmeerbaar
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	72 x 36 x 10

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Functiecontrole-uitgang
Montage	detectie door een tankwand
Media	droge stortgoederen; vloeistoffen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	30; (24 V)
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen



Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Functiecontrole-uitgang	ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V]	3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA]	10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	150
Schakelfrequentie DC [Hz]	5



Capacitieve sensor

KNQ01NUKFNKG

Kortsluitbeveiliging	ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend	
Beschermd tegen overbelasting	ja	
Bereik		
Schakelafstand [mm]	schakelafstand programmeerbaar	
Schakelafstand instelbaar	ja	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80	
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	rechthoekig	
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen	
Afmetingen [mm]	72 x 36 x 10	
Materialen	PP; afsluitdop: SAN	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Toebehoren		
Leveringsomvang	schroevendraaier: 1	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²		
Aansluiting		



WH: Functiecontrole-uitgang programmeerkabel
Aderkleuren :

BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw
WH = wit