


Capacitieve sensor

KNM18NUKFPKG/4m

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 programmeerknop



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 76,5

Toepassingsgebied

Media	poedervormige media; vloeistoffen; oliën; koelsmeermiddel
-------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	17; (24 V)
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	250
Schakelfrequentie DC [Hz]	5
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 65

KN5119



Capacitieve sensor

KNM18NUKFPKG/4m

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	cilindrisch schroefdraad	
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen	
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 76,5	
Schroefdraadtype	M18 x 1	
Materialen	PP zwart	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Aansluiting		

