


KT5010



Capacitieve handsensor

KTRDHOK-RBPKG/AM/2M



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Toepassingsgebied

Weringsprincipe	dynamisch
-----------------	-----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	500

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja
Lengte uitgangssignaal [ms]	300

Reactietijden

Reactietijd [ms]	35
------------------	----


KT5010



Capacitieve handsensor

KTRDHOK-RBPKG/AM/2M

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)
Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	490,4
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	144
Afmetingen	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materialen		Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV transparant; behuizing: PC/ABS zwart
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	8 x LED, rood
	in bedrijf	8 x LED, groen
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		Afdekkring in verschillende kleuren
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR		
Aansluiting		



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw