


KT5106



Capacitieve verlichte drukknop

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	Ø 29 / L = 31

Toepassingsgebied

Werkingsprincipe	statisch
------------------	----------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	12...30 DC
Stroomopname [mA]	30
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	500

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Reactietijden

Reactietijd [ms]	35
------------------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (aan de voorkant)



Capacitieve verlichte drukknop

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M

Toelatingen / testen		
MTTF	[jaren]	352
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	55,5
Afmetingen	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materialen	PA 6.6-GF30 zwart; Actieve oppervlak: PA Grilamid TR 90UV	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, rood
	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 1	
	afdichtring: 1	
Toebehoren (optioneel)	Symbool schijf	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting - stekker

Kabel: 0,3 m, PUR

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

