


Cilindersensor voor trekstangcilinder

MKZ3000-ANKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 actief vlak



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	30 x 30 x 23

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	2

Uitgangen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	300
Schakelfrequentie DC [Hz]	5000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik


Aanspreekgevoeligheid [mT]	3
Passeersnelheid [m/s]	< 5



Cilindersensor voor trekstangcilinder

MKZ3000-ANKG

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[mm]	1
Reproduceerbaarheid	[mm]	0,1
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...75
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanische eigenschappen		
Actief vlak		voorop
Cilinderbouwworm		trekstang cilinders
Afmetingen	[mm]	30 x 30 x 23
Materialen		aluminium; kunststof
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Aansluiting		



BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 BK = blauw
 zwart