


T-sleuf cilindersensor

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: MK5101

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	2

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	5000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Aanspreekgevoeligheid [mT]	3
Passeersnelheid [m/s]	< 5

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis [mm]	1,5
Reproduceerbaarheid [mm]	0,2

MK5046



T-sleuf cilindersensor

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...75
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Schok-/vibratiebelasting	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanische eigenschappen		
Actief vlak		voorop
Cilinderbouwworm		T-sleuf-cilinders
Afmetingen	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Materialen		PA 12-GF30
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - stekker		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Connector: 1 x M8; codering: A		



Aansluiting

