


Cilindersensor voor trekstangcilinder

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: MK5108 + E11799

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Actief vlak



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	2

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	300
Schakelfrequentie DC [Hz]	5000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Aanspreekgevoeligheid [mT]	3
Passeersnelheid [m/s]	< 5

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis [mm]	1
-----------------	---

Cilindersensor voor trekstangcilinder

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Reproduceerbaarheid	[mm]	0,1
---------------------	------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...75
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanische eigenschappen

Actief vlak		in het midden
Cilinderbouwvorm		trekstang cilinders
Afmetingen	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materialen		behuizing: kunststof; montageadapter: aluminium

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

