




T-sleuf cilindersensor

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: MK5106 + E11796
Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Actief vlak



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	14 x 12 x 19

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	2

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	150
Schakelfrequentie DC [Hz]	5000

**T-sleuf cilindersensor**

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Aanspreekgevoeligheid	[mT]	2
Passeersnelheid	[m/s]	< 5
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[% van Sr]	1
Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	0,1
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...75
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Schok-/vibratiebelasting	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanische eigenschappen		
Actief vlak	voorop	
Cilinderbouwworm	trapezium-sleuf cilinders	
Afmetingen	[mm]	14 x 12 x 19
Materialen	aluminium; kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M8; codering: A		



MK5022



T-sleuf cilindersensor

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Aansluiting

