


Cilindersensor voor profielstangencilinder

MKP3000-ANKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: MK5114 + E11801

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Actief vlak



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	41 x 30 x 27

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	2

Uitgangen


Elektrische uitvoering	NPN
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	300
Schakelfrequentie DC [Hz]	5000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend



Cilindersensor voor profielstangencilinder

MKP3000-ANKG

Beschermd tegen overbelasting	ja	
Bereik		
Aanspreekgevoeligheid [mT]	3	
Passeersnelheid [m/s]	< 5	
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis [mm]	1	
Reproduceerbaarheid [mm]	0,1	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...75	
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Schok-/vibratiebelasting	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanische eigenschappen		
Actief vlak	voorop	
Cilinderbouwworm	profielstang cilinders	
Afmetingen [mm]	41 x 30 x 27	
Materialen	aluminium; kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Aansluiting		



Aderkleuren :

BN = bruin

BU = blauw

BK = zwart