




T-sleuf cilindersensor

MKT3000-ANKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen		
Elektrische uitvoering		NPN
Uitgangsfunctie		maakcontact
Afmetingen	[mm]	14 x 12 x 26
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 10
Ompoolbeveiligd		ja
Max. opstarttijd	[ms]	2
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		NPN
Uitgangsfunctie		maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	300
Schakelfrequentie DC	[Hz]	5000
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend

MK5043



T-sleuf cilindersensor

MKT3000-ANKG

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Aanspreekgevoeligheid	[mT]	2
Passeersnelheid	[m/s]	< 5

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis	[mm]	1
Reproduceerbaarheid	[mm]	0,1

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...75
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanische eigenschappen

Actief vlak		voorop
Cilinderbouwworm		trapezium-sleuf cilinders
Afmetingen	[mm]	14 x 12 x 26
Materialen		aluminium; kunststof

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------


Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Aansluiting



	Aderkleuren :
BN =	bruin
BU =	blauw
BK =	zwart