


T-sleuf cilindersensor

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	2

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	5000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermde tegen overbelasting	ja

Bereik

Aanspreekgevoeligheid [mT]	3
Passeersnelheid [m/s]	< 5

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis [mm]	1,5
Reproduceerbaarheid [mm]	0,2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...75
Beschermklasse	IP 67



T-sleuf cilindersensor

MKN3000-BPKG/0,6M/AS-510-TPS

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
Schok-/vibratiebelasting	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Mechanische eigenschappen

Actief vlak	voorop	
Cilinderbouvorm	T-sleuf-cilinders	
Afmetingen [mm]	6,2 x 32 x 4,6	
Materialen	PA 12-GF30	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,6 m, PUR

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M8; codering: A



Aansluiting

