


MK5115



T-sleuf cilindersensor

MKT3028BBPKG/G/ZH



- 1 bevestigingsklem
2 Actief vlak



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Afmetingen [mm]	25 x 5 x 6,5

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname [mA]	< 10
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	30

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	10000
Kortsluitbeveiliging	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Aanspreekgevoeligheid [mT]	2,8
Passeersnelheid [m/s]	> 10

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis [mm]	< 1,5
-----------------	-------

MK5115



T-sleuf cilindersensor

MKT3028BBPKG/G/ZH

Reproduceerbaarheid [mm] < 0,2

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -25...85

Beschermklasse IP 65; IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
	EN 55011	klasse B

MTTF [jaren] 3694

UL-goedkeuring UL Certificeringsnummer C003

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 28,4

Inbouwwijze bondig inbouwbaar

Wijze van montage Bevestigingsexcenter met combikop sleuf/inbus SW 1,5

Cilinderbouwworm T-sleuf-cilinders

Afmetingen [mm] 25 x 5 x 6,5

Materialen behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave schakelstatus 1 x LED, geel

Toebehoren

Leveringsomvang rubberen memory element: 1
Kabelklip: 1


Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw