




Magneetsensor

MS-3060-BPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: MS5011

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Schakelafstand [mm]	60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0)
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	28 x 10 x 16

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 10
Ompoolbeveiligd	ja
Max. opstarttijd [ms]	2

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	300
Schakelfrequentie DC [Hz]	5000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Schakelafstand [mm]	60; (gebaseerd refentie magneet M 4.0)
---------------------	--


MS5002



Magneetsensor

MS-3060-BPKG

Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[% van Sr]	1...10
Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	1
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...75
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanische eigenschappen		
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	28 x 10 x 16
Materialen		kunststof
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Aansluiting		



Aderkleuren :
BN = bruin
BU = blauw
BK = zwart