




Cilindersensor met AMR-element

MKC3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS



1 bevestigingsklem




Producteigenschappen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		maakcontact
Afmetingen	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 10
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Max. opstarttijd	[ms]	30
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	100
Schakelfrequentie DC	[Hz]	5000
Kortsluitbeveiliging		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Aanspreekgevoeligheid	[mT]	2
Passeersnelheid	[m/s]	< 10
Nauwkeurigheid / afwijkingen		
Hysteresis	[mm]	1
Reproduceerbaarheid	[mm]	< 0,2



Cilindersensor met AMR-element

MKC3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 65; IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
	EN 55011	klasse B
MTTF	[jaren]	2064
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	C008
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	8,7
Inbouwwijze		bondig inbouwbaar
Cilinderbouwworm		C-sleuf-cilinders
Afmetingen	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Materialen		behuizing: PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal
Aandraaimoment	[Nm]	< 0,24
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker		
Kabel: 0,15 m, PUR		
Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Snap-schroefverbinding		
		

MK5343



Cilindersensor met AMR-element

MKC3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS

Aansluiting

