


Inductieve NAMUR-sensor

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Schakelafstand	[mm]	1
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M8 x 1 / L = 30

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Aansluitspanning DC	[V]	5...25
Stroomopname	[mA]	< 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)

Uitgangen

Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Max. kabelweerstand	[Ω]	50
Schakelfrequentie DC	[Hz]	2000

Bereik

Schakelafstand	[mm]	1
----------------	------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------	--	--------------------------------

Veiligheidsclassificatie

Max. eigencapaciteit	[nF]	80
Max. zelfinductie	[μH]	110

Mechanische eigenschappen

Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze		bondig inbouwbaar
Afmetingen	[mm]	M8 x 1 / L = 30
Schroefdraadtype		M8 x 1
Materialen		messing vernikkeld; PBT

Toebehoren

Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
-----------------	--	-----------------------

NE5009



Inductieve NAMUR-sensor

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Opmerkingen


Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Aansluiting



BN = Aderkleuren :
BU = bruin
 blauw