


O3M151



3D sensor voor mobiele applicaties

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70



- 1 Referentie opening
- 2 aansluitingen



Producteigenschappen

Lichtsoort		infrarood licht
Resolutie 3D	[px]	64 x 16
Openingshoek 3D	[°]	70 x 23
Verversingsfrequentie 3D beeld	[Hz]	25 / 33 / 50

Toepassingsgebied

Applicatie	uitgang van 3D-beeld data
------------	---------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	9...32 DC
Stroomopname	[mA]	< 400
Opgenomen vermogen	[W]	3,6
Beschermklasse		III
Lichtsoort		infrarood licht
Beeldsensor		PMD 3D ToF-Chip



3D sensor voor mobiele applicaties

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

Bereik		
Resolutie 3D	[px]	64 x 16
Openingshoek 3D	[°]	70 x 23
Verversingsfrequentie 3D beeld	[Hz]	25 / 33 / 50
Software / programmering		
Instelmogelijkheden	via PC met ifm Vision Assistant	
Interfaces		
Communicatie interface	CAN; Ethernet	
Aantal CAN-interfaces	1	
Aantal Ethernet-interfaces	1	
Opmerking over de interface	Uitgave van voorbewerkte data via CAN-interface	
CAN		
Transmissiesnelheid	250 (125...1000) kBaud	
Protocol	CANopen; UDS	
Fabrieksinstellingen	J1939-interface: default	
	Device-adres (ECU): 239	
	UDS-interface: 500 (125...1000) kBaud	
Toepassingstype	Parametrering; gegevensoverdracht	
Ethernet		
Protocol	UDP/IP	
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.1.1	
	Subnetmask: 255.255.255.0	
	target-IP-adres: 255.255.255.255	
	target poort: 42000	
Toepassingstype	gegevensoverdracht	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opmerking voor de omgevingstemperatuur	bij hoge beeld verwerkingsfrequentie van 25 Hz	
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...105
Beschermklasse	IP 67; IP 69K; (met gemonteerde connectoren of afdekkapjes)	
Max. resistentie tegen extern licht	[klx]	120
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-4	industriële omgeving
	DIN EN 61000-6-2	industriële omgeving
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	30 g / 6 ms Continue schokken
Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-6	10 g / 10...500 Hz Gleitsinus
	DIN EN 60068-2-64	10...2000 Hz ruis
Elektrische veiligheid	DIN EN 61010-2-201	elektrische schok / elektrische spanningsverzorging alleen met PELV-stroomkringen
MTTF	[jaren]	78
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	1087

O3M151



3D sensor voor mobiele applicaties

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

Afmetingen	[mm]	143 x 85 x 70,1
Materialen	behuizing: spuitgietaluminium; schijf: gorilla glas	

Toebehoren


Leveringsomvang	Beschermkappen
-----------------	----------------

Opmerkingen

Opmerkingen	De belichtingsunit is voor werking van de sensor noodzakelijk.
	Sensor en belichtingsunit alleen met originele ifm-kabels aansluiten.
	De functiespecifieke performance getallen zijn te vinden in de bijhorende documentatie.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting - CAN

Connector: 1 x M12; codering: A



1	Afscherming
2	9...32 V
3	GND
4	CAN-H
5	CAN-L

Elektrische aansluiting - Ethernet

Connector: 1 x M12; codering: D



1	TD +
2	RD +
3	TD -
4	RD -

Aanvullende informatie

leesveldgrootte met correctie van de lensvervorming

meetbereik / afstand [m]	Lengte [m]	breedte [m]
5	7	2
10	14	4,1
15	21	6,5
30	42	12,2



3D sensor voor mobiele applicaties

O3MXOOKG/CAN/E3/GM/70

meetbereik voor objectherkenning

Objecttype / Objectgrootte	applicatie condities	Meetbereik [m]
voertuig	zonnig (~120 klx)	0,25...30
	bewolkt (~20 klx)	0,25...40
	duisternis	0,25...50
persoon	zonnig (~120 klx)	0,25...12
	bewolkt (~20 klx)	0,25...16
	duisternis	0,25...20
retroreflektor	zonnig (~120 klx)	1...40
	bewolkt (~20 klx)	1...60
	duisternis	1...80
softwarevariant:		OD objectdetectie

meetbereik voor ROI

applicatie condities	Meetbereik [m]
	specifieke waarde
zonnig (~120 klx)	0,25...12
bewolkt (~20 klx)	0,25...15
duisternis	0,25...30
softwarevariant :	DI / BF Distance Image basisfuncties

meetnauwkeurigheid

applicatie condities	meetnauwkeurigheid [cm]
	specifieke waarde
zonnig (~120 klx)	± 15
bewolkt (~20 klx)	± 10
duisternis	± 5
softwarevariant :	DI / BF Distance Image basisfuncties