

O2M203



Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/115/M



Producteigenschappen

Beeldresolutie	[px]	640 x 480
Openingshoek	[°]	118 x 89

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Afgeschermd kabel
Applicatie	Geïntegreerde spiegelfunctie

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	12...32 DC
Stroomopname	[mA]	< 280; (met lensverwarming)
Overspanningsbeveiliging		ja



Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Beeldsensor	¼" 4:3 VGA CMOS beeldsensor Color			
Inschakelpiekstroom [mA]	700			
Inschakelpiekstroom tijdsduur [ms]	2			
Uitgangen				
Video-uitgang	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Bereik				
Leesveldafmeting [mm]	Werkafstand	leesveld		
	1000	3330 x 1970		
	2000	6660 x 3930		
	3000	9990 x 5900		
	4000	13310 x 7860		
	5000	16640 x 9830		
Beeldresolutie [px]	640 x 480			
Openingshoek [°]	118 x 89			
Lichtgevoeligheid [LUX]	< 0,05			
Dynamisch bereik [dB]	> 80			
Omgevingsvariabelen				
Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85			
Opslagtemperatuur [°C]	-40...100			
Beschermklasse	IP 67; IP 69K			
Toelatingen / testen				
EMC	DIN EN 61000-6-4	industriële omgeving		
	DIN EN 61000-6-2	industriële omgeving		
	UN-ECE R10			
Schokbestendigheid	50 g			
Trillingsbestendigheid	Frequentiebereik 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Zoutsproeitest	IEC 60068-5-52			
Mechanische eigenschappen				
Gewicht [g]	313			
Afmetingen [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3			
Materialen	behuizing: PC/ABS; actieve lens: Polyamide glasvezelversterkt			
Toebehoren				
Leveringsomvang	Montageset, E2M210			
	schroeven: 2 x M6 x 20			
	onderlegringen			
	Moeren: 2 x M6, zelfborgend			
	anti-slib materiaal			
Opmerkingen				
Verpakkingseenheid	1 stuk			



Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/115/M

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m

Connector: 1 x M16; codering: A; Afgeschermd kabel: ja



1	coax kabelkern video signal
2	coax scherm video GND
3	U+
4	0 V