

NE5010




Inductieve NAMUR-sensor

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: NE5001

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!




Producteigenschappen		
Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Schakelafstand	[mm]	1
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M8 x 1
Elektrische eigenschappen		
Nominale spanning DC	[V]	8,2; (1k Ω)
Aansluitspanning DC	[V]	5...25
Stroomopname	[mA]	< 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)
Uitgangen		
Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Max. kabelweerstand	[Ω]	50
Schakelfrequentie DC	[Hz]	2000
Bereik		
Schakelafstand	[mm]	1
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67



Inductieve NAMUR-sensor

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Toelatingen / testen	
Schok-/vibratiebelasting	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Veiligheidsclassificatie	
Max. eigencapaciteit [nF]	80
Max. zelfinductie [μH]	110
Mechanische eigenschappen	
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze	bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm]	M8 x 1
Schroefdraadtype	M8 x 1
Materialen	messing vernikkeld; PBT
Toebehoren	
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk
Elektrische aansluiting	
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Aansluiting	



BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 blauw

Connector: 1 x M25