


Inductieve NAMUR-sensor

IFA2004-N/PH/AMP

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Schakelafstand	[mm]	4
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M12 x 1

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC	[V]	8,2; (1k Ω)
Aansluitspanning DC	[V]	5...25
Stroomopname	[mA]	< 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)

Uitgangen

Uitgangsfunctie		verbreekcontact
Max. kabelweerstand	[Ω]	50
Schakelfrequentie DC	[Hz]	400

Bereik

Schakelafstand	[mm]	4
----------------	------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

Schok-/vibratiebelasting		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
--------------------------	--	--------------------------------

Veiligheidsclassificatie

Max. eigencapaciteit	[nF]	230
----------------------	------	-----

**Inductieve NAMUR-sensor**

IFA2004-N/PH/AMP

Max. zelfinductie	[μH]	170
-------------------	------	-----

Mechanische eigenschappen


Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm]	M12 x 1
Schroefdraadtype	M12 x 1
Materialen	messing vernikkeld; PBT

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluitingKabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²**Aansluiting**

BK = Aderkleuren :
 zwart
 WH = wit

Connector: 1 x AMP