




Datamatrix en barcodescanners

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd.
Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).



Producteigenschappen	
Lichtsoort	infrarood licht
Beeldresolutie [px]	640 x 480
Max. leessnelheid [Hz]	20
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanningstolerantie [%]	10
Voedingsspanning [V]	24 DC
Stroomopname [mA]	< 300
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	850
Beeldsensor	CMOS beeldsensor zwart/wit
Interne belichting	ja; (infrarood: 850 nm gesegmenteerd in 4 zones individueel aan te sturen met PC-bedieningsprogramma)
Lasermarkering	ja; (rood; Laserklasse 2 DIN EN 60825-1)
In- / uitgangen	
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 2



Datamatrix en barcodescanners

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Ingangen				
Trigger	intern; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP			
Uitgangen				
Totaal aantal uitgangen	2			
Aantal digitale uitgangen	2; (configureerbaar)			
Uitgangsfunctie	24 V PNP			
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2			
Stroombelasting per uitgang [mA]	100			
Kortsluitbeveiliging	ja			
Beschermd tegen overbelasting	ja			
Bereik				
Leesveldafmeting [mm]	Werkafstand	leesveld	Kleinst herkenbare object	Resolutie
	75	15 x 11		
	100	20 x 15		
	200	40 x 30		
	400	80 x 60		
	1000	200 x 150		
	2000	400 x 300		
Werkafstand [mm]	> 75			
Beeldresolutie [px]	640 x 480			
Lenstype	Telelens			
Leesbare codes	Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code			
Leesbare lettertypes	Industrial; Document			
Tekstherkenning	ja			
Omnidirectioneel lezen	ja			
Max. hoek tot het beeldvlak [°]	45			
Max. leessnelheid [Hz]	20			
Software / programmering				
Instelmogelijkheden	via 2 drukknoppen en 10 segments-display of via PC/laptop met bedieningssoftware			
Interfaces				
Communicatie interface	Ethernet; RS232			
Aantal RS232-interfaces	1			
Ethernet				
Aantal Ethernet-interfaces	1			
Transmissiestandaard	10Base-T; 100Base-TX			
Transmissiesnelheid	10; 100			
Protocol	TCP/IP; UDP; EtherNet/IP			



Datamatrix en barcodescanners

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.0.79
	Subnetmask: 255.255.255.0
	Gateway IP-adres: 192.168.0.201
	MAC-adres: zie typeplaatje

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen		
EMC	stooremissie	EN 61326
	Immuun voor stoorinvloeden	EN 61326
Schokbestendigheid	IEC 60028-2-27	
Trillingsbestendigheid	IEC 60028-2-6	
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	T001

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	439
Afmetingen	[mm]	60 x 42 x 59
Materialen		behuizing: zinkdrukgiets gepoedercoat; lens: glas; LED-venster: PC

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	functie	3 x LED, groen
	schakelstatus	4 x LED, geel
		10-segment-display, 4-digit

Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		Programmeersoftware
		montage toebehoren

Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting - Ethernet

Connector: 1 x M12; codering: D



1	TxD+
2	RxD+
3	TxD-
4	RxD-




Datamatrix en barcodescanners

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Elektrische aansluiting - RS-232

Connector: 1 x M12; codering: A



1	U+
2	trigger ingang
3	0 V
4	schakeluitgang 1 code evaluatie / trigger uitgang bij externe belichting
5	RxD RS-232
6	TxD RS-232
7	schakeluitgang 2 Ready
8	GND RS-232 galvanisch gescheiden < 50 V