


Fotocel ontvanger

O7E-HPKG/0,20M/AS



ontvanger in bovenste optiek



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	10; ((24 V))
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend


Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	0...1,5
Bereik instelbaar	nee
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte



Fotocel ontvanger

O7E-HPKG/0,20M/AS

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	1312
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	14,3
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materialen		PA (polyamide)
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Opmerkingen	Voedingsspanning "supply class 2" voor UL	
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		
Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: Snap-schroefverbinding		
		
Aansluiting		