


O2M201



Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/78/M



Producteigenschappen

Beeldresolutie	[px]	640 x 480
Openingshoek	[°]	80 x 59

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Afgeschermd kabel
Applicatie	Geïntegreerde spiegelfunctie

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	12...32 DC
Stroomopname	[mA]	< 280; (met lensverwarming)
Overspanningsbeveiliging		ja



Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Beeldsensor	¼" 4:3 VGA CMOS beeldsensor Color				
Inschakelpiekstroom [mA]	1000				
Inschakelpiekstroom tijdsduur [ms]	2				
Uitgangen					
Video-uitgang	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω				
Bereik					
Leesveldafmeting [mm]	Werkafstand	leesveld			
	1000	1680 x 1130			
	2000	3360 x 2260			
	3000	5030 x 3390			
	4000	6710 x 4530			
	5000	8390 x 5660			
Beeldresolutie [px]	640 x 480				
Openingshoek [°]	80 x 59				
Lichtgevoeligheid [LUX]	< 0,05				
Dynamisch bereik [dB]	> 80				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur [°C]	-40...85				
Opslagtemperatuur [°C]	-40...100				
Beschermklasse	IP 67; IP 69K				
Toelatingen / testen					
EMC	DIN EN 61000-6-4	industriële omgeving			
	DIN EN 61000-6-2	industriële omgeving			
	UN-ECE R10				
Schokbestendigheid	50 g				
Trillingsbestendigheid	Frequentiebereik 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms			
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1			
Zoutsproeitest	IEC 60068-5-52				
Mechanische eigenschappen					
Gewicht [g]	313				
Afmetingen [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3				
Materialen	behuizing: PC/ABS; actieve lens: Polyamide glasvezelversterkt				
Toebehoren					
Leveringsomvang	Montageset, E2M210				
	schroeven: 2 x M6 x 20				
	onderlegringen				
	Moeren: 2 x M6, zelfborgend				
	anti-slib materiaal				
Opmerkingen					
Verpakkingseenheid	1 stuk				



Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, Afgeschermd; afscherming verbonden

Connector: 1 x M16; codering: A; Afgeschermd kabel: true



1	coax kabelkern video signal
2	coax scherm video GND
3	U+
4	0 V