


O2M210



Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/170



Producteigenschappen

Beeldresolutie	[px]	640 x 480
Openingshoek	[°]	170 x 117

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	Afgeschermde kabel
--------------------------	--------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	12...32 DC
Stroomopname	[mA]	< 280; (met lensverwarming)
Overspanningsbeveiliging		ja
Beeldsensor		1/4" 4:3 VGA CMOS beeldsensor Color
Inschakelpiekstroom	[mA]	1000
Inschakelpiekstroom tijdsduur	[ms]	2

O2M210



Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/170

Uitgangen				
Video-uitgang		PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω		
Bereik				
Leesveldafmeting	[mm]	Werkafstand [m]	leesveld [m]	
		1	22,86 x 3,26	
		2	45,72 x 6,53	
		3	68,58 x 9,79	
		4	91,44 x 13,05	
		5	114,30 x 16,32	
Beeldresolutie	[px]	640 x 480		
Openingshoek	[°]	170 x 117		
Lichtgevoeligheid	[LUX]	< 0,05		
Dynamisch bereik	[dB]	> 80		
Omgevingsvariabelen				
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85		
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...100		
Beschermklasse		IP 67; IP 69K		
Toelatingen / testen				
EMC		DIN EN 61000-6-4	industriële omgeving	
		DIN EN 61000-6-2	industriële omgeving	
		UN-ECE R10		
Schokbestendigheid			50 g	
Trillingsbestendigheid		Frequentiebereik 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms	
		PSD (g²/Hz)	0,04...0,1	
Zoutsproeitest		IEC 60068-5-52		
Mechanische eigenschappen				
Gewicht	[g]	303		
Afmetingen	[mm]	Ø 55 / L = 52		
Materialen		behuizing: PC/ABS; actieve lens: Polyamide glasvezelversterkt		
Toebehoren				
Leveringsomvang		Montageset:, E2M210		
		schroeven: 2 x M6 x 20		
		onderlegringen		
		Moeren: 2 x M6, zelfborgend		
		anti-slib materiaal		
Opmerkingen				
Verpakkingseenheid		1 stuk		

Analoge camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/A1/GM/170

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,5 m, Afgeschermd

Connector: 1 x M16; codering: A; Afgeschermd kabel: afscherming verbonden



1	coax kabelkern video signal
2	coax scherm video GND
3	U+
4	0 V