

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	12
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	624



Fotocel ontvanger

O4E-FPKG/2M

Uitgangen		
Elektrische uitvoering	PNP	
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)	
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5	
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200	
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000	
Kortsluitbeveiliging	ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend	
Beschermd tegen overbelasting	ja	
Bereik		
Zender / ontvanger	ontvanger	
Bereik [m]	0...80	
Bereik instelbaar	ja	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	785	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	206,5	
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	74,4 x 27 x 63,8	
Materialen	behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; bedieningsinterface: TPE	
Materiaal optiek	PMMA	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Teach-functie	ja	
Elektronische vergrendeling	ja	
Opmerkingen		
Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Fotocel ontvanger

O4E-FPKG/2M

Elektrische aansluiting

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²


Aansluiting



Aderkleuren :
BK = zwart
BN = bruin
BU = blauw

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek



x: Abstand [mm]

y: Funktionsreservefaktor