


O6S203



Fotocel zender

O6S-00KG/AS/4P



1: Licht uittreding



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	11; ((24 V))
Beschermklasse		III
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	633

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 10
Max. lichtvlek diameter	[mm]	300
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65; IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	2600
UL-goedkeuring	UL Certificeringsnummer	E002

Fotocel zender

O6S-OOKG/AS/4P

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	17,6
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	35,4 x 13 x 21
Materialen		behuizing: ABS; PPSU
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek
Materiaal afdichting		EPDM
Aandraaimoment	[Nm]	0,5

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Opmerkingen


Opmerkingen	bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M8; codering: A; Vergrendeling: messing, gecoat; Afdichting: EPDM



Aansluiting



Fotocel zender

O6S-00KG/AS/4P

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek



x: afstand [mm]

y: bedrijfsreservefactor