



Fotocel zender

OAS-000A



1 afdekplaat
of de zend-diode in het bovenste of onderste optiek



Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen		
Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	3,5
Beschermklasse		II
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880
Uitgangen		
Kortsluitbeveiliging		nee
Beschermd tegen overbelasting		nee
Bereik		
Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 50
Bereik instelbaar		nee



Fotocel zender

OAS-000A

Max. lichtvlek diameter	[mm]	1500
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF	[jaren]	393

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	278
Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	90 x 30 x 70
Materialen		PPO gemodificeerd
Materiaal optiek		PMMA
Uitlijning optiek		zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren		
Leveringsomvang		Montagesteun: 1, E20514 schroevendraaier

Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: ...1,5 mm ² ; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5		
Aansluiting		

