


Reflector fotocel

OAP-FKOA/VRG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OA0106

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 keuzeschakelaar en potentiometer achter de afdekplaat
ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	polarisatiefilter
Functieprincipe	Reflector fotocel

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	2
Beschermklasse		II
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	Relais
Uitgangsfunctie	licht-/donkerschakelend; (parametreerbaar)
Contactbelasting	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W



Reflector fotocel

OAP-FKOA/VRG

Schakelfrequentie AC	[Hz]	10
Schakelfrequentie DC	[Hz]	10
Kortsluitbeveiliging		nee
Beschermd tegen overbelasting		nee

Bereik

Bereik	[m]	< 8
Bereik instelbaar		ja
Polarisatiefilter beschikbaar		ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B

Mechanische eigenschappen

Behuizing		rechthoekig
Afmetingen	[mm]	90 x 30 x 70
Materialen		PPO gemodificeerd
Materiaal optiek		PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

Toebehoren

Leveringsomvang	Montagesteun
	schroevendraaier

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²

Aansluiting

