

Reflector fotocel

OAP-FKOA/LS500L



1 keuzeschakelaar en potentiometer achter de afdekplaat

Producteigenschappen

Behuizing	rechthoekig
-----------	-------------

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	polarisatiefilter
Functieprincipe	Reflector fotocel

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
Max. opgenomen vermogen	[VA]	3,5
Beschermklasse		II

Uitgangen

Elektrische uitvoering		Relais
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Contactbelasting		250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Schakelfrequentie AC	[Hz]	10
Schakelfrequentie DC	[Hz]	10
Kortsluitbeveiliging		nee
Beschermd tegen overbelasting		nee

Bereik

Bereik op prisma reflector	[m]	8; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
----------------------------	-----	-----------------------------------



Reflector fotocel

OAP-FKOA/LS500L

Bereik instelbaar	ja
Polarisatiefilter beschikbaar	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	362,874
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	90 x 30 x 70
Materialen	PBT
Materiaal optiek	PMMA
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood

Toebehoren


Leveringsomvang	Montagesteun schroevendraaier
-----------------	----------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x 7/8"; codering: A



Aansluiting

