



Reflector fotocel

OCP-CPKG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: O5P500

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	polarisatiefilter
Functieprincipe	Reflector fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 30
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	antivalent
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,9
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	1500
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend



Reflector fotocel

OCP-CPKG/US-100

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik	
Bereik [m]	< 5
Bereik instelbaar	ja
Max. lichtvlek diameter [mm]	130
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte
Polarisatiefilter beschikbaar	ja

Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-40...60
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen	
EMC	EN 60947-5-2

Mechanische eigenschappen	
Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	49 x 15 x 42
Materialen	zinkdrukgiets
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	functie	1 x LED, geel knippert

Toebehoren	
Leveringsomvang	schroevendraaier

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x M12; codering: A



Reflector fotocel

OCP-CPKG/US-100

Aansluiting



Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

