




Fotocel ontvanger

OAE-FCKG



- 1 keuzeschakelaar en potentiometer achter de afdekplaat ontvanger in bovenste optiek



Producteigenschappen		
Lichtsoort		infrarood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Functiecontrole-uitgang
Functieprincipe		Gescheiden zender/ontvanger systeem
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	< 50
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golfengte	[nm]	880
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP/NPN
Uitgangsfunctie		licht-/donkerschakelend; (programmeerbaar)
Functiecontrole-uitgang		ja
Stroombelasting functiecontrole uitgang	[mA]	10



Fotocel ontvanger

OAE-FCKG

Continue stroombelasting van [mA]	250	
schakeluitgang DC		
Stroombelasting in dual output mode [mA]	100	
Schakelfrequentie DC [Hz]	300	
Kortsluitbeveiliging	ja	
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend	
Beschermde tegen overbelasting	ja	
Bereik		
Zender / ontvanger	ontvanger	
Bereik [m]	< 50	
Bereik instelbaar	ja	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Beschermklasse	IP 65	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	klasse B
MTTF [jaren]	399	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	281	
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen [mm]	90 x 30 x 70	
Materialen	PPO gemodificeerd	
Materiaal optiek	PMMA	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, rood
Toebehoren		
Leveringsomvang	Montagesteun: 1, E20514 schroevendraaier	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	


Fotocel ontvanger

OAE-FCKG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...1,5 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5...10 mm; Wartel: M16 X 1,5

Aansluiting



5 Functiecontrole-uitgang

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

