


Taster fotocel

OCT-CPKG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: O5H500

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 30
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	antivalent
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,9
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	1500
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend

**Taster fotocel**

OCT-CPKG/US-100

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Tastbereik [mm]	1...600
Bereik instelbaar	ja
Max. lichtvlek diameter [mm]	40
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-40...60
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	49 x 15 x 42
Materialen	zinkdrukgiets
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	functie	1 x LED, geel knippert

Toebehoren

Leveringsomvang	schroevendraaier
-----------------	------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Taster fotocel

OCT-CPKG/US-100

Aansluiting



Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

