



Reflector fotocel

OCPGHPKG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: O5G500

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available

Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	rechthoekig

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Reflector fotocel
-----------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	< 80
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golflengte [nm]	660

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA]	100
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	100
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend



Reflector fotocel

OCPGHPKG/US-100

Beschermd tegen overbelasting	ja
-------------------------------	----

Bereik

Bereik [m]	< 1,5; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar	ja
Max. lichtvlekhoogte [mm]	13
Lichtvlekafmetingen gelden voor	Bereik

Reactietijden

Reactietijd [s]	0,5
-----------------	-----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-10...55
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische eigenschappen

Behuizing	rechthoekig
Afmetingen [mm]	49 x 15 x 42
Materialen	zinkdrukiet
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren


Leveringsomvang	schroevendraaier
-----------------	------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting


Connector: 1 x M12; codering: A



Reflector fotocel

OCPGHPKG/US-100

Aansluiting



2	Functiecontrole-uitgang
5	Eingang "External Teach"

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

