




Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-HPKG/US100



zender in onderste deel
ontvanger in bovenste optiek



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Toepassingsgebied		
Bijzondere eigenschappen		Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe		Taster fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	25
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	624
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Schakelfrequentie DC	[Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja
Bereik		
Tastbereik	[mm]	< 100; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter	[mm]	9



Tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

OGH-HPKG/US100

Lichtvlekafmetingen gelden voor	Tastbereik	
Achtergrondonderdrukking aanwezig	ja	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 67	
Toelatingen / testen		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	372
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	52,6
Behuizing	cilindrisch schroefdraad	
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Schroefdraadtype	M18 x 1	
Materialen	behuizing: roestvast staal; PA (polyamide); Afdichting: FKM	
Materiaal optiek	glas	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

