
OC5231

Reflector fotocel

OCPGHNKG/US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen		
Lichtsoort		rood licht
Behuizing		rechthoekig
Toepassingsgebied		
Functieprincipe		Reflector fotocel
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 80
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	660
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		NPN
Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2
Stroombelasting functiecontrole uitgang	[mA]	100
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	100
Schakelfrequentie DC	[Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging		ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging		pulserend
Beschermd tegen overbelasting		ja


OC5231

Reflector fotocel

OCPGHNKG/US-100

Bereik			
Bereik	[m]	< 1,5; (Prisma reflector Ø 80 E20005)	
Bereik instelbaar		ja	
Max. lichtvlekhoogte	[mm]	13	
Lichtvlekafmetingen gelden voor		Bereik	
Reactietijden			
Reactietijd	[s]	0,5	
Omgevingsvariabelen			
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...55	
Beschermklasse		IP 67	
Toelatingen / testen			
EMC		EN 60947-5-2	
Mechanische eigenschappen			
Behuizing		rechthoekig	
Afmetingen	[mm]	49 x 15 x 42	
Materialen		zinkdrukgiet	
Materiaal optiek		PMMA	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave		schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren			
Leveringsomvang		schroevendraaier	
Opmerkingen			
Verpakkingseenheid		1 stuk	
Elektrische aansluiting			

Connector: 1 x M12; codering: A




OC5231

Reflector fotocel

OCPGHNKG/US-100

Aansluiting



2	Functiecontrole-uitgang
5	Eingang "External Teach"

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

