


Fotocel ontvanger

OGE-DPKG/US



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...30 DC
Stroomopname [mA]	8
Beschermklasse	III
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht
Golfenlge [nm]	645

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Donkerschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	200
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Bescherm tegen overbelasting	ja

Bereik

Zender / ontvanger	ontvanger
Bereik [m]	< 8
Bereik instelbaar	nee

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 67; (bij gebruik van de bijbehorende stekker)

Fotocel ontvanger

OGE-DPKG/US

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	1335

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	14,7
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 44
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		behuizing: ABS
Materiaal optiek		PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
----------	---------------	---------------

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

