


OGP-HNKG/US/CUBE





Reflector fotocel

OGP-HNKG/US/CUBE

Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte
Polarisatiefilter beschikbaar	ja

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profiel	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	2,5	
IO-Link procesdata (cyclisch)	functie	bit lengte
	apparaat status	4
	binaire schakelinformatie	1
IO-Link functionaliteiten (acyclisch)	applicatie specifieke markering; bedrijfsurenteller; schakelcyclusteller	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1146
Opmerking	Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads"	

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Opslagtemperatuur [°C]	-40...60
Beschermklasse	IP 65; IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [jaren]	905	
UL-goedkeuring	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	industriële voedingen	Class 2
	File nummer UL	E174191

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	60	
Behuizing	rechthoekig met M18 schroefdraad	
Afmetingen [mm]	52,6 x 19 x 36	
Schroefdraadtype	M18 x 1	
Materialen	zinkdrukiet; PEI	
Materiaal optiek	PMMA	
Uitlijning optiek	zijdelingse optiek	

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
	in bedrijf	1 x LED, groen

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 1
-----------------	-----------------------

Reflector fotocel

OGP-HNKG/US/CUBE

Opmerkingen

Verpakkingseenheid


1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting



4

OUT / IO-Link



Reflector fotocel

OGP-HNKG/US/CUBE

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

