




Reflector fotocel

OGP-DPKG/6M



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen	polarisatiefilter
Functieprincipe	Reflector fotocel

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	10...36 DC
Stroomopname [mA]	15
Beschermklasse	II
Ompoolbeveiligd	ja
Lichtsoort	rood licht

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Uitgangsfunctie	Donkerschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Schakelfrequentie DC [Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik


Bereik op prisma reflector [m]	0,03...4; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Bereik instelbaar	nee
Max. lichtvlek diameter [mm]	160
Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximale reikwijdte
Polarisatiefilter beschikbaar	ja



Reflector fotocel

OGP-DPKG/6M

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[jaren]	509
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	258,3
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); Afdichting: EPDM
Materiaal optiek		PMMA
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen		
Opmerkingen		bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Aansluiting		



Aderkleuren :
 BK = zwart
 BN = bruin
 BU = blauw



Reflector fotocel

OGP-DPKG/6M

Diagrammen en curves

functiereserve karakteristiek

