

Fotocel zender

OFS-OOKG/10M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: OF5018

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	< 20
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 4
Max. lichtvlek diameter	[mm]	700
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	237
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M12 x 1 / L = 60

**Fotocel zender**

OFS-OOKG/10M

Schroefdraadtype	M12 x 1
Materialen	messing vernikkeld
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluitingKabel: 10 m, PUR; 2 x 0,34 mm²**Aansluiting**

BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 blauw