


Taster fotocel

OGT-HPKG/US



- 1 potentiometer
ontvanger in bovenste optiek
zender in onderste deel



Producteigenschappen

Lichtsoort	rood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Taster fotocel
-----------------	----------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...30 DC
Stroomopname	[mA]	20
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		rood licht
Golflengte	[nm]	645

Uitgangen

Elektrische uitvoering		PNP
Uitgangsfunctie		Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC	[V]	2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	200
Schakelfrequentie DC	[Hz]	1000
Kortsluitbeveiliging		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja

Bereik

Tastbereik	[mm]	10...400; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Instelbereik	[mm]	70...400
Bereik instelbaar		ja
Max. lichtvlek diameter	[mm]	25



Taster fotocel

OGT-HPKG/US

Lichtvlekafmetingen gelden voor	bij maximaal tastbereik
---------------------------------	-------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 65; (bij gebruik van de bijbehorende stekker)

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [jaren]	901

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	14,8
Behuizing	cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm]	M18 x 1 / L = 44
Schroefdraadtype	M18 x 1
Materialen	behuizing: ABS
Materiaal optiek	PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	schakelstatus	1 x LED, geel
Bedienelementen		potentiometer

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

