




Fotocel zender

OGS-000A/LS-100-AK



1 Knop zonder functie



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC	[Hz]	47...63
Voedingsspanning	[V]	20...250 AC/DC
Stroomopname	[mA]	< 5
Beschermklasse		II
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 15
Bereik instelbaar		nee
Max. lichtvlek diameter	[mm]	2000
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	1662

Fotocel zender

OGS-000A/LS-100-AK

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	38
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 76
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		PBT
Materiaal optiek		PMMA

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
----------	------------	----------------

Toebehoren

Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2
-----------------	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x 1/2"; codering: C



Aansluiting

