


Reflector fotocel

OER-V/OET-V/10M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Reflector fotocel
-----------------	-------------------

Elektrische eigenschappen

Aansluiting aan schakelversterkers	ja
Schakelversterkers	Aansluiting aan schakelversterkers OV5012, OV0010
Beschermklasse	III
Lichtsoort	infrarood licht
Golflengte [nm]	950

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	nee
Beschermd tegen overbelasting	nee

Bereik

Bereik op prisma reflector [m]	0,03...0,2; (Prisma reflector Ø 80 E20005)
Tastbereik [mm]	< 15; (wit papier 200 x 200 mm)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...70
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

**Reflector fotocel**

OER-V/OET-V/10M

MTTF	[jaren]	5623
------	---------	------

Mechanische eigenschappen


Gewicht	[g]	0,2
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M8 x 1
Schroefdraadtype		M8 x 1
Materialen		messing vernikkeld

Toebehoren

Leveringsomvang		bevestigingsmoeren: 2
-----------------	--	-----------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluitingKabel: 10 m; 2 x 0,14 mm²**Aansluiting**

1 = zender
 2 = ontvanger
 Aderkleuren :
 RD = rood
 WH = wit
 screen = afscherming