


Fotocel zender

OFS-00KG



Producteigenschappen

Lichtsoort	infrarood licht
Behuizing	cilindrisch schroefdraad

Toepassingsgebied

Functieprincipe	Gescheiden zender/ontvanger systeem
-----------------	-------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	10...36 DC
Stroomopname	[mA]	< 20
Beschermklasse		II
Ompoolbeveiligd		ja
Lichtsoort		infrarood licht
Golflengte	[nm]	880

Uitgangen

Kortsluitbeveiliging	ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging	pulserend
Beschermd tegen overbelasting	ja

Bereik

Zender / ontvanger		zender
Bereik	[m]	< 4
Max. lichtvlek diameter	[mm]	700
Lichtvlekafmetingen gelden voor		bij maximale reikwijdte

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[jaren]	1597

Mechanische eigenschappen


Gewicht	[g]	72,3
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M12 x 1 / L = 60



Fotocel zender

OFS-00KG

Schroefdraadtype	M12 x 1	
Materialen	messing vernikkeld	
Materiaal optiek	PMMA	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
Toebehoren		
Leveringsomvang	bevestigingsmoeren: 2	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting		
Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²		
Aansluiting		



BN = Aderkleuren :
 BU = bruin
 blauw